

HOLEX**Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304278 14
GTIN	4045197944320
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:****Met niet-afsluitbare koelkanaalboringen.**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	44 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	14 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1

Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------