



Densimet-gereedschapsopname voor inschroeffrezen, Ø d = 12 mm, Schroefdraad M × Lges: M6X105



Bestelgegevens

Bestelnummer	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

- Trillingsdempende eigenschap.
- Schachttolerantie h6.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders.

Inwendige koeling: ja

Trilling: gedempt

Boring-Ø D₁: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Nuttige lengte L₁: 60 mm

Technische beschrijving

Boring-Ø D ₁	6,5 mm
Nuttige lengte L ₁	60 mm
Ø D ₂	10 mm
Schroefdraad M	M5
Opname	Ø d = 12 mm
Schacht-Ø d	12 mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt

