



## Universeel afbramer-/schraperassortiment in kunststof box 19-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	839955
GTIN	7290005397905
Artikelklasse	83G

### Omschrijving

#### Levering:

- Precisieschraper met verwisselbaar mes: 1 St. nr. 836400
- Afbramergreep (zonder mes): 1 St. nr. 838350
- Telescoopschacht voor S-messen Ø 3,2 mm: 1 St. nr. 838430
- Afbraammes HSS Ø 3,2 mm: resp. 1 st. nr. 838510 maat S10; S20; S30; S150
- ROTO-DRIVE afbraamkop HSS Ø 10,4 mm: 1 St. nr. 838610 maat 10,4
- Telescoopschacht voor N-messen Ø 2,6 mm: 1 St. nr. 839170
- Afbraammes HSS Ø 2,6 mm: resp. 1 st. nr. 839010 maat N1; N2
- Telescoopschacht voor afbraamkoppen: 1 St. nr. 839620
- Afbraamkop HSS, 90°, Ø 20 mm: 1 St. nr. 839610 maat 20
- Telescoopschacht voor schraapmesses: 1 St. nr. 839679
- Mini-schraapmes: 1 St. nr. 839677
- Speciaal schraapmes: 1 St. nr. 839678
- Telescoopschacht voor snijplaten: 1 St. nr. 839725
- Snijplaat voor spiebanen, 11 mm: 1 St. nr. 839720 maat 11
- Afbramergreep voor telescoopschacht: 1 St. nr. 839890 maat T

### Technische beschrijving

Producttype	Afbramer
-------------	----------

## Accessoires

Snijplaat voor spiebanen Voor maximale breedte 11 mm	839720 11
Telescoopschacht voor schraapmesses	839679
Telescoopschacht voor N-messen Ø 2,6	839170
Precisieschraper met verwisselbaar mes Gereedschapsstaal	836400
Telescoopschacht voor afbraamkoppen	839620
Telescoopschacht voor S-messen Ø 3,2	838430
Afbraammes Type S100	838510 S100
Afbraammes Type S20	838510 S20
Speciaal schraapmes, gebogen	839678
Afbraammes Type N2	839010 N2
Afbraamkop HSS, 90° Afbraamkop-Ø 20 mm	839610 20
Afbraammes Type S30	838510 S30
Afbraammes Type S150	838510 S150
Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 10,4 mm	838610 10,4
Telescoopschacht voor snijplaten	839725
Afbramergreep Type T	839890 T
Universele afbramer, kunststof greep, met 1 mes (S150)	838350
Mini-schraapmes, recht	839677
Afbraammes Type N1	839010 N1