

Garant**Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302650 20 |
| GTIN | 4045197944726 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|------------|
| Reservespanschroef nr. 309900 | 20 |
| Buiten-Ø D | 52 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm |
| Span-Ø D ₁ | 20 mm |
| Opname | BT 50 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | ADB |
| Rondloopnauwkeurigheid | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Weldonhouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Reservespanschroef Voor span- \varnothing D1 20 mm | 309900 20 |
|--|-----------|