

Garant**Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 40 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302596 25
GTIN	4045197944658
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	90 mm
Buiten-Ø D	65 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
Reservespanschroef nr. 309900	25
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm	309900 25
---	-----------