

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 40 kort, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303015 16
GTIN	4045197944894
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. Vorm ADB.

Met 4 koelkanaalboringen.

- **Cilindrische vorm.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	38 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Afkoppellengte A-maat	35 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname