

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Spanhoogte $L_2$	19 mm
Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Plaatafmeting	9 mm
Afkoppellengte $L_1$	60 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Instelhoek $\kappa$	75 graden
ISO-code houder	A20Q SSKCR/L09
Totale lengte L	180 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500