

**Garant****Weldonhouder vernikkeld met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304272 8
GTIN	4045197945563
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

**GARANT:** Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).  
Speciale vernikkeling.

**Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	28 mm
Reservespanschroef nr. 309900	8
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm

Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------