

Garant**ER-spantanghouder vernikkeld, HSK-A 63 lang, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305394 40
GTIN	4045197945761
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Vernikkeld ter voorkoming van corrosie.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

Technische beschrijving

Spanbereik	3 - 26 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Voor ER-spantangen	40
Afkoppellengte A-maat	120 mm

Opname	HSK-A 63 lang
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-6
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
--	-----------