

Garant**Houder voor profielbroots metrisch $\varnothing d = 8$ mm, Schacht- \varnothing DS: 25mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 293020 25 |
| GTIN | 4045197945914 |
| Artikelklasse | 29K |

Omschrijving

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Opmerking:

- **Let op: Altijd geschikte broots- \varnothing gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-----------------|
| L | 38 mm |
| Schachtlengte L_s | 50 mm |
| Schachttype | cilinderschacht |
| Schacht- \varnothing D_s | 25 mm |

Gegevensblad

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Ø d | 8 mm |
| Ø D | 33 mm |
| Inwendige koeling | nee |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm | 293006 5 |
| Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm | 293006 16 |
| Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm | 293006 12 |
| Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm | 293006 8 |