

Garant**Profieldrukpen binnenzeskant metrisch $\varnothing d = 8$ mm, TiN, Zeskant: 1,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293040 1,5
GTIN	4045197946300
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	1,5 mm
L	3 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	+0,04 tot +0,06 mm

Profiel	Zeskant
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap