

Garant**Profieldrukpen binnenzeskant metrisch $\varnothing d = 12$ mm, TiN, Zeskant: 2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293043 2
GTIN	4045197946447
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	2 mm
L	3,5 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	+0,05 tot +0,07 mm

Profiel	Zeskant
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap