

Garant**Profieldrukpen binnenzeskant metrisch $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Zeskant: 12mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 293046 12 |
| GTIN | 4045197946690 |
| Artikelklasse | 29L |

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

| | |
|---------------|--------------------|
| L | 20 mm |
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Tolerantie | +0,16 tot +0,19 mm |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Profiel | Zeskant |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Coating | TiN |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |