

Garant**Profieldrukpen binnenvierkant metrisch \varnothing d = 16 mm, TiN, Vierkant: 17mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293056 17
GTIN	4045197947246
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Het produceren van vierkantprofielen > 9 mm wordt alleen in eenvoudig te verspanen materialen aanbevolen (hogere materiaalafname).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	17 mm
L	32 mm
Snijmateriaal	HSS

Tolerantie	+0,17 tot +0,2 mm
Profiel	Vierkant
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap