

**Garant****Profieldrukpen binnenvierkant metrisch  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Vierkant: 5mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293053 5
GTIN	4045197947000
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Het produceren van vierkantprofielen &gt; 9 mm wordt alleen in eenvoudig te verspanen materialen aanbevolen (hogere materiaalafname).

## Technische beschrijving

L	8,5 mm
Sleutelwijdte	5 mm
Snijmateriaal	HSS

Tolerantie	+0,12 tot +0,15 mm
Profiel	Vierkant
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap