

**Garant****Profieldrukpen binnenvierkant metrisch  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Vierkant: 6mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 293053 6      |
| GTIN          | 4045197947017 |
| Artikelklasse | 29L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Het produceren van vierkantprofielen &gt; 9 mm wordt alleen in eenvoudig te verspanen materialen aanbevolen (hogere materiaalafname).

**Technische beschrijving**

|               |         |
|---------------|---------|
| Sleutelwijdte | 6 mm    |
| L             | 10,5 mm |
| Snijmateriaal | HSS     |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Tolerantie     | +0,13 tot +0,16 mm                |
| Profiel        | Vierkant                          |
| L <sub>1</sub> | 25 mm                             |
| Ø d            | 12 mm                             |
| Coating        | TiN                               |
| Producttype    | Groef- en profielsteekgereedschap |