

**Garant****Profieldrukpen binnen Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profiel: TX30mm**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 293063 TX30   |
| GTIN          | 4045197947505 |
| Artikelklasse | 29L           |

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| L                             | 4,5 mm  |
| Voorboor-Ø                    | 4,15 mm |
| Torx® Tuimelen Buitendiameter | 5,63 mm |
| Snijmateriaal                 | HSS     |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Torx®-profiel  | TX30                              |
| Tolerantie     | -0,005 tot +0,01 mm               |
| Profiel        | Torx®                             |
| L <sub>1</sub> | 25 mm                             |
| Ø d            | 12 mm                             |
| Coating        | TiN                               |
| Producttype    | Groef- en profielsteekgereedschap |