

Garant**Profieldrukpen binnen Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Torx®-profiel: TX45mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293066 TX45
GTIN	4045197947642
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

L	5,5 mm
Voorboor-Ø	5,8 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter	7,95 mm
Snijmateriaal	HSS

Torx®-profiel	TX45
Tolerantie	-0,01 tot +0,01 mm
Profiel	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap