



Dubbele wigspanner, vormsluiting, Schroefdraad M: M16



Bestelgegevens

Bestelnummer	370011 M16
GTIN	4046368802050
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
- Extra brede bekken, voor het infrezen van de werkstukcontour.

Voordeel:

- Vormsluitend en daardoor betrouwbaar opspannen van werkstukken.
- Gelijktijdig opspannen van 2 werkstukken.

Opmerking:

Voor het bewerken van de dubbele wigspanner is de vergrendelingsplaat nodig.

Lengte L: 63,5 mm

Breedte B: 101,6 mm

Hoogte H: 50,8 mm

B₁: 41,28 mm

H₁: 25,4 mm

B₂: 20,3 mm

Technische beschrijving

B ₁	41,28 mm
Schroefdraad M	M16
Spankracht	26,7 kN

H ₁	25,4 mm
Maximaal aanhaalmoment	74,6 Nm
B ₂	20,3 mm
Lengte L	63,5 mm
Hoogte H	50,8 mm
Breedte B	101,6 mm
Producttype	Installatie-spansysteem