

HALDER**Enkele wigspanbek geribbeld, Schroefdraad M: M16****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 370021 M16 |
| GTIN | 4030618237679 |
| Artikelklasse | 37K |

Omschrijving**Toepassing:**

Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruieneerd en geslepen.

Opmerking:

Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|------------|
| Schroefdraad M | M16 |
| Spankracht | 50 kN |
| Maximaal aanhaalmoment | 210 Nm |
| B ₁ | 56 mm |
| Lengte | 57 - 64 mm |

| | |
|-------------|------------|
| Hoogte H | 34 mm |
| Producttype | Wigspanner |