

**HALDER****Enkele wigspanbek vlak, Schroefdraad M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370022 M8
GTIN	4030618237686
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Toepassing:**

Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.

**Materiaal:**

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd en geslepen.

**Opmerking:**

Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.

**Technische beschrijving**

Lengte	27 - 31 mm
Spankracht	20 kN
Maximaal aanhaalmoment	43 Nm
Schroefdraad M	M8
B <sub>1</sub>	29 mm

Hoogte H	17,5 mm
Producttype	Wigspanner