

HALDER**Dubbele wigspanbek geribbeld, Schroefdraad M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370023 M12
GTIN	4030618237723
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Toepassing:**

Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.

Door de dubbele wig ontstaat er bovendien een verticale spankracht.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd en geslepen.

Opmerking:

Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.

Technische beschrijving

Spankracht	50 kN
Lengte	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
Maximaal aanhaalmoment	85 Nm

Schroefdraad M	M12
Hoogte H	26 mm
Producttype	Wigspanner