



Pitbull spanklem mes, Schroefdraad M: M2,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	370025 M2,5
GTIN	4046368563005
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.**
- **Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.**
- **Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.**

Mesklemkant voor onbewerkte delen.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Technische beschrijving

Materiaal	Staal
B _{H9}	9,5 mm
Schroefdraad M	M2,5
B ₁	3,8 mm
Hoogte H ₂	1,9 mm
H ₁	3,6 mm

Spankracht	2,8 kN
Klembreedte	9,5 mm
H	6,6 mm
Klemweg	0,15 mm
Maximaal aanhaalmoment	1,8 Nm
Producttype	Installatie-spansysteem