



TY® bit-assortiment, 8-delig 29 mm C 6,3, Aantal delen: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	674165 8
GTIN	4010995421397
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

De 29 mm lange TY®-bits hebben door de extra lengte van 4 mm ten opzichte van 25 mm-bits een langere torsiezone en hierdoor een langere levensduur. Ideaal voor boor- en slagschroefmachines met groot vermogen. Dankzij het opbergen in de kunststof houder BitBuddy® is een comfortabele bediening met één hand mogelijk met directe opname van de bits van de houder in de schroefmachine.

Voordeel:

De kleurige bits zijn snel en eenvoudig vindbaar en kunnen dankzij de gekleurde mantel **met UV-licht ook in het donker** goed worden gevonden.

Inhoud:

Bits, lengte 29 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Resp. 1 st. gr. PZ2; PZ3

Bits, lengte 29 mm, C 6,3 voor binnen-TORX®: Resp. 1 st. gr. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bithouder: 1 st.

Opmerking:

Een geschikte UV-zaklamp led / UV vindt u onder nr. 081518 UV-LED.

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER

Aantal delen	8
Bit lengte	29 mm

Accessoires

Zaklamp, led en UV met accu Type UV-LED	081518 UV-LED
---	---------------