

Garant**DNMG 110404 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	WSS
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien