

Garant**TNMG 160404 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WSS
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Soort	HB7020
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien