

Garant**WNMG 060404 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251953 HB7020
GTIN	4045197948625
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Spaanbreker	WSS
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Soort	HB7020
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien