

Garant
TNMG 160408 Wiper, Soort: HB7020

Bestelgegevens

Bestelnummer	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	WSS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7020
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien