

Garant**WNMG 080412 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 252073 HB7020 |
| GTIN | 4045197948793 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hoekradius | 1,2 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Voeding f | 0,25 - 0,45 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min |
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Soort | HB7020 |
| Fijn/ruw-indeling | Vorbewerken |
| Spaanbreker | WSM |
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080412 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 6 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |