

**Garant****CCMT 060202 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1 mm
Voeding $f$	0,15 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	WSS
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Soort	HB7020
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien