

Garant**CCMT 09T304 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm
Spaanbreker	WSS
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,15 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien