


Garant**Stalen liniaal, roestvrij, Lengte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461770 100
GTIN	4045197949004
Artikelklasse	41H

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij verenbandstaal. Zeer nauwkeurige en zuivere schaalverdeling met glad oppervlak. Hoogste nauwkeurigheid en uiterst scherpe afleesbaarheid van de schaal. Bovenkant met ½ mm-verdeling. Onderkant met 1 mm-verdeling.

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	13 mm
Doorsnede dikte	0,5 mm
Kalibratie	F8
Lengte	100 mm
Norm	EG I
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
-------------------------------------------------	------------