

Garant**Stalen liniaal, roestvrij, Lengte: 300mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 461770 300 |
| GTIN | 4045197949059 |
| Artikelklasse | 41H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij verenbandstaal. Zeer nauwkeurige en zuivere schaalverdeling met glad oppervlak. Hoogste nauwkeurigheid en uiterst scherpe afleesbaarheid van de schaal. Bovenkant met ½ mm-verdeling. Onderkant met 1 mm-verdeling.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|----------------|
| Doorsnede breedte | 13 mm |
| Doorsnede dikte | 0,5 mm |
| Kalibratie | F8 |
| Lengte | 300 mm |
| Norm | EG I |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| Producttype | Liniaal |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm | 026200 500 |
|---|------------|