

Garant**Rolbandmaat mm/inch, Lengte: 3m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461910 3
GTIN	4045197949295
Artikelklasse	41H

Omschrijving**Uitvoering:**

Een bijzonder hoogwaardige rolbandmaat met een behuizing van glasvezelversterkte polyamide en automatische terugloop.

Voor een perfecte grip zijn de contactvlakken en stopknop bekleed met **2-componenten-Haptoprene**.

Glijlagers met teflon zorgen voor zachte glijeigenschappen en een buitengewoon lichte loop. **Innovatieve demper** van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols.

Ingezet aluminium profiel aan de onderzijde voor een nauwkeurige positionering.

Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De extra ontspiegeling zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

mm/inch-schaalverdeling

Technische beschrijving

Bandlengte	3 m
Behuizing lengte	62 mm
Behuizing hoogte	59 mm
Behuizing breedte	26 mm

Bandbreedte	13 mm
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 5 m	026240 5
---	----------