

Garant**Digitale diepteschuifmaat IP67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418682 300
GTIN	4045197949745
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte. Lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Extra brug 320 mm lang nr. 418689, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630. Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetbereik	0 - 300 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1

Bruglengte	100 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Kalibratie	A1
Doorsnede liniaal	16×3,5 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Preset-functie	ja
Automatische uitschakeling	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

ToetsenbordinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel Type R2	498948 R2

Extra brug, los Bruglengte 180 mm	418744 180
Extra brug, los Bruglengte 260 mm	418744 260
Extra brug, los Bruglengte 320 mm	418744 320
Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B
Afdekking voor schuifmaten Type D	412237 D
Schroef voor dieptemaathouder	412236