

**Dopschroevendraaier met handvat flexibel, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622401 10
GTIN	4045197950154
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Meercomponenten-**krachthandvat** voor optimaal draaimoment en comfort. **Staal** van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Met flexibele schacht, alleen voor rechtersom aanhalen, tot maximaal 5 Nm. Steellengte 150 mm, behalve maat 10 met 175 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
totale lengte	289 mm
Meslengte	175 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dopsleutel