

**Garant****Digitale schuifmaat IP67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412690 300
GTIN	4045197949707
Artikelklasse	41A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP67 met gegevensuitgang. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden.

2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak.** De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof - ook met signaalkabel. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met preset (standaardmaatinstelling). zonder dieptemaat

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963.

**Reservedeel:**

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

**Technische beschrijving**

Norm	ISO 13385
Meetbereik	0 - 300 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezings	0,01 mm

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Beklengte	64 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	A1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

## Accessoires

ToetsenbordinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Schroef voor dieptemaathouder	412236
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B
Afdekking voor schuifmaten Type D	412237 D
Type SPRING	412240 SPRING