

Garant**Tapverlengstuk met snelspanmechanisme, Type: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338460 10
GTIN	4045197953179
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

- Lange uitvoering.
- Draaimomentoverbrenging via het vierkant.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is uitgerust met een snelwisselvoorziening.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk ook in tap-snelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Voordeel:

- Tijdsbesparend en herhalingsnauwkeurig wisselen van de tappen met behulp van snelkoppeling.
- Vrijwel willekeurige combinatie van de verlengstukken door identieke diameters D_3 resp. meeneemvierkant K_2 .

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveaoverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

T.b.v.:

Opname in tap-snelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant.

Technische beschrijving

Voor draadschacht- \varnothing d_2	12 mm
Voor nominale schroefdraad- \varnothing d_1 DIN 374/376	M16
Verlengstuk \varnothing D_4	20 mm
Verlengstuk L_3	145 mm
Verlengstuk L_2	45 mm
Verlengstuk \varnothing D_3	12 mm
Verlengstuk K_2	9 mm
Producttype	Verlengstuk