



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 8 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 8
GTIN	4045197952493
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 25 mm

Spaangroeflengte L_c: 37 mm

Totale lengte L: 79 mm

Schacht-Ø D_s: 8 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,1 mm/omw,

Technische beschrijving

aanbevolen maximale boordiepte L ₂	25 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Spaangroeflengte L _c	37 mm
Nominale Ø D _c	8 mm
Totale lengte L	79 mm
Norm	DIN 1897
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,

Schacht-Ø D _s	8 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Accessoires

HOLEX Clever Drill set korte boren HSS nr. 113005, type N met cassette Type 1-10

113510 1-10