


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 11,8 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 11,8
GTIN	4045197952745
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 29,3 mm

Spaangroeflengte L_c : 47 mm

Totale lengte L: 95 mm

Schacht-Ø D_s : 11,8 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,1 mm/omw,

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
aanbevolen maximale boordiepte L_2	29,3 mm
Norm	DIN 1897
Schacht-Ø D_s	11,8 mm
Totale lengte L	95 mm
Tolerantie nominale Ø	h8

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Nominale Ø D _c	11,8 mm
Spaangroeflengte L _c	47 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor