


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 9,3 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 9,3
GTIN	4045197952622
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 26,05 mm

Spaangroeflengte L_c: 40 mm

Totale lengte L: 84 mm

Schacht-Ø D_s: 9,3 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,1 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Schacht-Ø D _s	9,3 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	26,05 mm
Totale lengte L	84 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Spaangroeflengte L _c	40 mm
Aantal snijkanten Z	2
Nominale Ø D _c	9,3 mm

Norm	DIN 1897
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor