


**HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 12,5 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	113005 12,5
GTIN	4045197952769
Artikelklasse	12B

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

**Advies:**
**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 32,3 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 51 mm

Totale lengte L: 102 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 12,5 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 1897
Schacht-Ø $D_s$	12,5 mm
Nominale Ø $D_c$	12,5 mm
Spaangroeflengte $L_c$	51 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	h8

aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	32,3 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	102 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor