



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 6,7 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 6,7
GTIN	4045197952363
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 20,95 mm

Spaangroeflengte L_c: 31 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 6,7 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,08 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm/omw,
Norm	DIN 1897
Aantal snijkanten Z	2
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	70 mm
Spaangroeflengte L _c	31 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	20,95 mm
Schacht-Ø D _s	6,7 mm

Nominale $\varnothing D_c$	6,7 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor