



## HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 4,9 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 4,9
GTIN	4045197952189
Artikelklasse	12B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

#### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 18,7 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 26 mm

Totale lengte L: 62 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 4,9 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/omw,

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	62 mm
Spaangroeflengte $L_c$	26 mm
Norm	DIN 1897
Schacht-Ø $D_s$	4,9 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/omw,
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	18,7 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	4,9 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor