



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 9,5 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 9,5
GTIN	4045197952646
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 25,8 mm

Spaangroeflengte L_c : 40 mm

Totale lengte L: 84 mm

Schacht-Ø D_s : 9,5 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,1 mm/omw,

Technische beschrijving

Norm	DIN 1897
Nominale Ø D_c	9,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Totale lengte L	84 mm
Spaangroeflengte L_c	40 mm

Schacht-Ø D _s	9,5 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	25,8 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor