



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 13,5 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 113005 13,5 |
| GTIN | 4045197952783 |
| Artikelklasse | 12B |

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 33,75 mm

Spaangroeflengte L_c: 54 mm

Totale lengte L: 107 mm

Schacht-Ø D_s: 13,5 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,16 mm/omw,

Technische beschrijving

| | |
|--|--------------|
| Norm | DIN 1897 |
| Totale lengte L | 107 mm |
| Spaangroeflengte L _c | 54 mm |
| Schacht-Ø D _s | 13,5 mm |
| Voeding f in staal < 750 N/mm ² | 0,16 mm/omw, |
| Nominale Ø D _c | 13,5 mm |
| Tolerantie nominale Ø | h8 |
| Aantal snijkanten Z | 2 |

| | |
|---|-------------------|
| aanbevolen maximale boordiepte L ₂ | 33,75 mm |
| Tophoek | 130 graden |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS |
| Type | N |
| Schacht | Cilinderschacht |
| Inwendige koeling | nee |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Spiraalboor |