



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 3,2 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 3,2
GTIN	4045197952011
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 13,2 mm

Spaangroeflengte L_c: 18 mm

Totale lengte L: 49 mm

Schacht-Ø D_s: 3,2 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,05 mm/omw,

Technische beschrijving

aanbevolen maximale boordiepte L ₂	13,2 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D _s	3,2 mm
Norm	DIN 1897
Totale lengte L	49 mm
Nominale Ø D _c	3,2 mm
Spaangroeflengte L _c	18 mm

Tolerantie nominale \emptyset	h8
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor