


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 4,2 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 4,2
GTIN	4045197952110
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 15,7 mm

Spaangroeflengte L_c : 22 mm

Totale lengte L: 55 mm

Schacht-Ø D_s : 4,2 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,05 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm/omw,
Spaangroeflengte L_c	22 mm
Norm	DIN 1897
Aantal snijkanten Z	2
aanbevolen maximale boordiepte L_2	15,7 mm
Totale lengte L	55 mm

Tolerantie nominale \varnothing	h8
Nominale $\varnothing D_c$	4,2 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	4,2 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor