



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 18,5 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 18,5
GTIN	4045197952899
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 36,25 mm

Spaangroeflengte L_c: 64 mm

Totale lengte L: 127 mm

Schacht-Ø D_s: 18,5 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D _s	18,5 mm
Totale lengte L	127 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,2 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	h8
Norm	DIN 1897
Spaangroeflengte L _c	64 mm
Nominale Ø D _c	18,5 mm

aanbevolen maximale boordiepte L ₂	36,25 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor