



## Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 120mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860000 120
GTIN	4008158008448
Artikelklasse	83J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Spankracht tot 6000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Reservedeel:

Beschermkap nr. 860115.

### Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	20×5 mm
Spanwijdte	120 mm

Uitsteeklengte	60 mm
Producttype	Lijmtang

---

## Accessoires

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 23 mm	860115 23
Vario-spanopzetstukken, paar	862950